

VARIOfit steekwagen

draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubber-banden, steekplaat breedte x diepte 480 x 300 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 531480



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Steekwagen

extra grote schop

steekwagen

- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 480 x 300 mm
- hoogte x breedte 1100 x 690 mm
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met kogellager

- 12 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	trapslede	nee
type kar	steekwagen	banden	massief rubber
draagvermogen	250 kg	wiellager	kogellager
breedte schep	480 mm	wiel-Ø	260 mm
diepte schep	300 mm	materiaal velg	kunststof
materiaal	staal	veiligheidsgreep	ja
materiaal verwerking	gelast	hoogte	1100 mm
oppervlak	m. poedercoating	breedte	690 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	garantie	12 jaar
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	22 kg

Gerelateerde Producten

500327



handgrepen voor stapelsteekwagen, met veiligheidsbeugel, van kunststof

Dit past ook bij ...

149740



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten

510925



pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm