

laadrail

lengte x breedte 1500 x 230 mm,
draagvermogen per paar 600 kg,
van aluminium

VE 2 stuks

Artikelnummer: 743661



Laadrail

laadrail

- lengte x breedte 1500 x 230 mm
- draagvermogen per paar 600 kg
- aanslaghoek ter beveiliging tegen wegglijden
- van aluminium
- loopvlak slipvast
- met GS-vignet



Technische details

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------|
| uitrusting werkplaats | laadhulp | laadhulp uitrusting | aanslaghoek ter beveiliging tegen wegglijden |
| type laadhulp | laadrail | materiaal | aluminium |
| lengte | 1500 mm | loopvlak | slipvast |
| breedte | 230 mm | certificering | GS |

draagvermogen/paar 600 kg

gewicht 8 kg

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 148637 |  | wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet |
| 202880 |  | steekwagen voor kratten, draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubberbanden, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, constructie van staal, gelast, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |
| 204206 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 600 x 400 mm, inhoud 61 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten |
| 400932 |  | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm |
| 527144 |  | bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil |