

3M**Système ATG**

Ces films adhésifs 3M™ sans support peuvent être appliqués de manière économique, exacte et rapide également avec le dévidoir à main ergonomique du système 3M™ ATG. Prêt à l'emploi à tout moment, il permet une application précise et un travail sans fatigue ni retouches.

Dévidoir à main ATG

- application précise du ruban adhésif
- épaisseur et largeur constantes de la couche adhésive
- déroulement automatique et enroulement du papier de protection

Dévidoir à main ATG 700 :

- modèle en plastique, pour le traitement des films adhésifs ATG
- plus de retrait manuel du papier de protection
- application rapide, simple et économique des rubans adhésifs ATG
- travail sans fatigue grâce au design ergonomique

Ruban adhésif ATG 904 : film adhésif sans support

- adhésif acrylique • protection en papier, blanc • épaisseur: 0,05 mm, force de pelage sur acier 50 N/100 mm
- résistance aux températures : +70 °C, sur courte durée : +90 °C • adhérence immédiate élevée et bonne résistance au cisaillement

Ruban adhésif ATG 924 : film adhésif sans support

- adhésif acrylique • protection en papier • épaisseur: 0,05 mm, force de pelage sur acier 27 N/100 mm
- résistance aux températures : +85 °C, sur courte durée : +120 °C • adhérence immédiate élevée et bonne résistance aux rayons UV

Ruban adhésif ATG 926 : film adhésif sans support

- adhésif acrylique • protection en papier, brun • épaisseur: 0,13 mm • force de pelage sur acier 163 N/100 mm
- résistance aux températures : +150 °C, sur courte durée : +230 °C • résistant aux solvants

Ruban adhésif ATG 928 : ruban adhésif double face avec support en papier non-tissé

- adhésif acrylique • support en papier non-tissé, protection en papier • épaisseur: 0,05 mm, force de pelage sur acier 3 N/100 mm • face la plus adhésive sur acier: 13N/100 mm • résistance aux températures : +65 °C

Ruban adhésif ATG 969 : film adhésif sans support

- adhésif acrylique • sans support • protection en papier • épaisseur : 0,13 mm, force de pelage sur acier 80 N/100 mm • résistance aux températures : +80 °C, sur courte durée : +120 °C • pour des surfaces légèrement rugueuses et structurées, adhérence immédiate élevée, film transparent

Accessoire : set adaptateur : nécessaire pour le traitement de rubans de 6 mm de large



Dévidoir à main ATG 700



Visuel de référence: présente le produit en utilisation

Produit	Modèle	Dimensions	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Ruban à transfert d'adhésif ATG 904	permanent	12 mm x 44 m 19 mm x 44 m			9041244 9041944	9055253 9055254
Ruban à transfert d'adhésif ATG 928	non permanent	12 mm x 16,5 m			928	9028121
Ruban à transfert d'adhésif ATG 924	permanent	6 mm x 33,0 m 12 mm x 25,0 m			924 904	9024998 9031937
	permanent	12 mm x 33,0 m			924	9024994
Ruban à transfert d'adhésif ATG 926	permanent	12 mm x 33,0 m			926	9035111
Ruban à transfert d'adhésif ATG 924	permanent	12 mm x 55,0 m 19 mm x 33,0 m			9241255 9241933	9031945 9024992
	permanent	19 mm x 55,0 m			9241955	9024990
Ruban à transfert d'adhésif ATG 969	permanent	19 mm x 33 m			969	9055256
Accessoire: Set adaptateur pour ruban adhésif 6 mm					78-8114-0827-3	9024996
Dévidoir de ruban adhésif ATG 700	plastique		jaune		ATG 700	9024986