

## ZARGES

### Alu-Kastenwagen

W 170

Ladefläche Länge x Breite 1000 x 640 mm, Inhalt 415 l, Höhe x Länge x Breite 855 x 1050 x 690 mm, mit Gummi-Bereifung

Artikelnummer: 146497



### ZARGES Alu-Kastenwagen W 170

Alu-Kastenwagen

- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 640 mm
- Inhalt 415 l
- Höhe x Länge x Breite 855 x 1050 x 690 mm
- Wände mit umlaufenden Sicken
- Aluminiumkonstruktion, genietet und verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm
- mit Gummi-Bereifung
- Naben mit Rollenlager
- Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern

### Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Aufbauten	4 Wände
Wagentyp	Kastenwagen	Wand Ausstattung	umlaufende Sicken als Zubehör (nicht enthalten)
Material	Aluminium	Deckel	

Material Verarbeitung	genietet und verschweißt	abschließbar	nein
Ladeflächenlänge	1000 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenbreite	640 mm	Bereifung	Gummi
Höhe	855 mm	Radlager	Rollenlager
Länge	1050 mm	Rad-Ø	125 mm
Breite	690 mm	Rad Ausstattung	Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern
Inhalt	415 l	Radanordnung	rechteckig
Euronorm	nein	Gewicht	22 kg

## Zubehör

146501



Scharnierdeckel, für Kastenwagen Länge x Breite 1050 x 690 mm, Deckel mit Gurtband und 2 Verschlüssen, aus Aluminium