Rollcart

Reifenkarre

Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 500 x 400 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge

Artikelnummer: 158330





Rollcart Reifenkarre

Traglast 250 kg

Reifenkarre

- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 500 x 400 mm
- Höhe x Breite 1250 x 660 mm
- Ladungssicherung durch gewölbte Rückwand
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Rollenlager
- ohne Stützrad

Technische Details					
Transportgerät	Transportkarre	Radlager	Rollenlager		
Karrentvp	Reifenkarre	Rad-Ø	260 mm		

Traglast	250 kg	Stützrad	nein
Schaufelbreite	500 mm	Sicherheitsgriff	ja
Schaufeltiefe	400 mm	Höhe	1250 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Breite	660 mm
Material	Stahl	Tiefe	670 mm
klappbar	nein	Oberfläche	pulverbeschichtet
Ladungssicherung	gewölbte Rückwand	Farbe	enzianblau // RAL5010
Treppenkufen	nein	Farbe Ausführung	enzianblau // RAL5010
Bereifung	Luft	Griffe	ja
Material Felge	Kunststoff	Gewicht	17,5 kg

Zubehör

158296



Pannensichere Bereifung, für Transportkarre, Bereifung Polyurethan, Traglast 250 kg, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar