

Cemo PE-Auffangwanne

für 2 x 200-Liter-Fass,
Auffangvolumen 250 l, Höhe x Breite
x Tiefe 440 x 1205 x 805 mm,
Ausgestattet mit Lochplatte aus
Polyethylen, 4 FüÙe



Artikelnummer: 220788

Cemo Auffangwanne

PE-Auffangwanne

- Zur Lagerung unter Dach
- geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 2 x 200-Liter-Fass
- Auffangvolumen 250 l
- Höhe x Breite x Tiefe 440 x 1205 x 805 mm
- Aus Hochdruck-Polyethylen in schwarz
- Ausgestattet mit Lochplatte aus Polyethylen
- 4 FüÙe



Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Tiefe	805 mm
Auffangwannentyp	PE-Auffangwanne	Material	Hochdruck-Polyethylen
Lagerort	unter Dach	Farbe	schwarz
Auffangvolumen	250 l	Auffangwanne Ausstattung	Lochplatte
Kapazität	2 x 200-Liter-Fass	Material Gitterrost	Polyethylen
Gefahrstoffeingung	wassergefährdende und	Unterbau	4 FüÙe

	ätzende Stoffe		
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	unterfahrbar	nein
Höhe	440 mm	fahrbar	nein
Breite	1205 mm	Gewicht	31 kg

Zubehör

220795		Arretierungsnocken für Auffangwanne
220796		Gitterrost für Auffangwanne, für Auffangwanne mit 224 l Volumen, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
220797		Lochrost für Auffangwanne, für Auffangwanne mit 224 l Volumen, aus Polyethylen
220799		Aufsatz für Auffangwanne, Höhe 205 mm