

Krause

Industrie-Stufenleiter

STABILO® Professional

Aufstieg einseitig, 6 Stufen mit R13-Belag (inkl. Podest), Stufen mit selbstreinigender Profilierung, Standhöhe 1,4 m, Holmlänge 2,2 m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 244172



Industrie-Stufenleiter

- Geeignet für rutschige und schmierige Arbeitsplätze
- Aufstieg einseitig
- 6 Stufen mit R13-Belag (inkl. Podest)
- Stufen mit selbstreinigender Profilierung
- Standhöhe 1,4 m
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 2,2 m
- Stufen-Holm-Verbindung hochfest gebördelt
- Erhöhte Stabilität durch Eckverstreben an der unteren Stufe
- Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel und Gurtbänder als Spreizsicherung



- Ausgestattet mit Werkzeugablage und Eimerhaken
- Zweikomponenten-Fußstopfen am Holmende
- Platzsparend zusammenklappbar
- Aus Aluminium
- Gewicht 9,2 kg
- Qualitätssicherung gemäß EN 131
- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Steigtechnik | Stehleiter | Handlauf | nein |
| Leitertyp | Industrie-Stufenleiter | Sprossen-/Holmverbindung | gebördelt |
| geeignet für (Branche/Bereich) | rutschige, schmierige Arbeitsplätze | Sicherheitsausstattung Leiter | Sicherheitsbügel, Spreizsicherung |
| Material | Aluminium | Sicherheitsbügel | ja |
| Nutzung | einseitig | Spreizsicherung | ja |
| Länge Holm | 2,2 m | Leiter Ausführung | zweiteilig |
| Standhöhe | 1,4 m | Leiter Ausstattung | Werkzeugablage, Eimerhaken |
| Arbeitshöhe | 3,4 m | Ablageschale | ja |
| Stufen Anzahl | 6 | Stabilität / Aussteifung / Verst | Eckverstreben an der unteren Stufe |
| Stufen-/Sprossentyp | Stufen mit R13-Belag | Unterbau | Zweikomponenten- Fußstopfen |
| Stufen/Podest Ausstattung (detail) | selbstreinigendes Profil | Norm | EN 131 |
| Tiefe Stufen | 80 mm | Zertifizierung | TÜV geprüft |
| Höhe | 2050 mm | Norm TRBS /Technische Regeln für | TRBS 2121-2 |
| klappbar | ja | Garantie | 10 Jahre |
| Klappfunktion | Platzsparend zusammenklappbar | Gewicht | 9,2 kg |
| fahrbar | nein | | |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 203393 |  | Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen |
| 222683 |  | Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm |
| 528213 |  | Rolltritt, Aus Kunststoff in blau, Trittläche Durchmesser 290 mm, Unterbau mit 3 Federrollen |