


## Kappes Lochplatte RasterPlan®

Einzelplatte, Höhe x Breite 2000 x 450 mm, aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in lichtgrau

Artikelnummer: 299051

RasterPlan

KAPPES



## Kappes Systemtrennwand RasterPlan®

### Bauteil - Lochplatte

Lochplatte

- Einzelplatte
- Höhe x Breite 2000 x 450 mm
- aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in lichtgrau
- Lochabstand 38 mm



















## Technische Details

Werkzeugbereitstellung Platte

Material Stahl



Plattentyp	Lochplatte	Lochabstand	38 mm
Modul	Einzelplatte	Oberfläche	kunststoffbeschichtet
Höhe	2000 mm	Farbe	lichtgrau
Breite	450 mm	Gewicht	10,2 kg

## Zubehör

159380		Endstütze für Loch- und Schlitzplatten, Höhe 2050 mm, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit, aus Stahl
159381		Mittelstütze für Loch- und Schlitzplatten, Höhe 2050 mm, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit, aus Stahl
159382		Eckstütze für Loch- und Schlitzplatte, Höhe 2050 mm, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit, aus Stahl
159383		135°-Eckstütze für Loch- und Schlitzplatten, Höhe 2050 mm, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit, aus Stahl
159384		Kreuz-Eckstütze für Loch- und Schlitzplatte, Höhe 2050 mm, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit, aus Stahl
189891		Haltersortiment, für Lochplatte, 18-teilig
189927		Haltersortiment, für Lochplatte, 28-teilig
189971		Werkzeughalter, für Lochplatte, 6-fach, Länge x Breite 140 x 240 mm
189982		Werkzeughalter, für Lochplatte, 3-fach, Länge x Breite 150 x 45 mm
190041		Haken, für Lochplatte, Länge 35 mm, Hakenende senkrecht
190052		Haken, für Lochplatte, Länge 75 mm, Hakenende senkrecht
190063		Haken, für Lochplatte, Länge 125 mm, Hakenende senkrecht
190132		Zangenhalter, für Lochplatte, Länge 35 mm, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in silber, Aus Stahl
190143		Zangenhalter, für Lochplatte, Länge 55 mm, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in silber, Aus Stahl
190154		Zangenhalter, für Lochplatte, Länge 75 mm, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in silber, Aus Stahl
190165		Bohrer-/Inbushalter, für Lochplatte, für 14 Stück, Durchmesser 3 - 17 mm

190176		Bohrer-/Inbushalter, für Lochplatte, für 28 Stück, Durchmesser 3 - 17 mm
190187		Schraubendreher-Halter, für Lochplatte, für 6 Stück
190198		Schraubendreher-Halter, für Lochplatte, für 12 Stück
190201		Schraubenschlüsselhalter, für Lochplatte, für 8 Stück, waagrecht

### Dazu passt auch ...

203969		Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung
504734		Werkstatt-Hocker, Sitz Höhe 420 - 545 mm, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Tellerfuß mit Ablagekästen für Werkzeuge und Kleinteile für festen Stand, Gestell aus Kunststoff in schwarz, Gestell mit Rollen