


# Technisch specificatieblad

UGD350-3 voor hoekige inbouweenheden, voor dekvloerhoogte 70-125 mm  
Artikelnr. 7410112



Ondervloer-apparatuurdoos voor door dekvloer overdekte ondervloerinstallatiekanalen met zijwanden van plaatstaal. Voor de montage van inbouweenheden van de gekozen nominale grootte. Kan traploos op dekvloerhoogte worden genivelleerd (snelnivelleren mogelijk) en de dekvloer kan vlak met de dekvloerkant worden afgewerkt. Met geluidtechnische ontkoppelmogelijkheid na het leggen van de dekvloer en met systeemtoebehoren ook toepasbaar voor zware belasting.



St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Opmerking extra producttekst | Zijwanden voorbereid voor kanaalbreedtes 190, 250 en 350 mm.

## Stamgegevens

Bestelnr.	7410112
Type	UGD 350-3 9
Omschrijving 1	Ondervloerapparatuurdoos
Omschrijving 2	350-3 voor GES9
Dimensie	510x467x70
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	895,00 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

UGD350-3 voor hoekige inbouweenheden, voor dekvloerhoogte 70-125 mm

Artikelnr. 7410112



## Technische gegevens



Afmeting A	467,00 mm
Afmeting B	510,00 mm
Afmeting a	244,00 mm
Afmeting b	244,00 mm
Vlak met de vloer verzinkbaar	<input type="checkbox"/>
Vloerplaat	<input checked="" type="checkbox"/>
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	<input checked="" type="checkbox"/>
Inbouwopening voor vloeroppbouw tank	<input type="checkbox"/>
Inbouwopening voor inbouweenheid	vierkant
Ontkoppelbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoogte dekvloer voor leidingaansluiting	70-125 mm
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanaalbreedte	190,00 - 350,00 mm
Kanaalhoogte	28,00 - 48,00 mm
Minimale afwerkvloerhoogte	70,00
Nominale grootte	350,00 mm
Nominale maat voor inbouweenheden	9
Nivelleerbereik	70,00 - 125,00 mm