

Technisch specificatieblad

90° verticale bocht, dalend 60

Art.-Nr. 7007055



Verticale bocht 90° in dalende uitvoering voor alle kabelgoottypen met een zijhoogte van 60 mm.



St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Opmerking extra producttekst	De verticale bocht wordt over het uiteinde van de kabelgoot geschoven en vastgeschroefd. Bepaling van het bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.
------------------------------	---

Stamgegevens

Bestelnr.	7007055
Type	RBV 610 F FS
Omschrijving 1	Verticale bocht 90°
Omschrijving 2	dalend
Dimensie	60x100
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoopseenheid	1,00 Stuk
Gewicht	61,00 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

90° verticale bocht, dalend 60

Art.-Nr. 7007055



Technische gegevens



Breedte	100,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Afmeting B	100,00 mm
Afbuiging (hoek)	90°
Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Plaatdikte	1,00 mm
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Montagegat in bodem	<input type="checkbox"/>
NATO Gat patroon	<input type="checkbox"/>
Richtingsverandering	verticaal dalend
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
Zijperforatie	<input type="checkbox"/>
Verspanuitvoering	<input type="checkbox"/>