

## ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI

### Artikelnummer

EP10427480

### GTIN

4015120427480

### Productbeschrijving

- Vol- of halfautomatische schakelactuator voor kanaal 4
- Pulsingang voor handmatig schakelen
- Potentialvrij relais met 10 A schakelvermogen



### Technische gegevens

#### ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Elektrische toebehoren
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, SundaHus, AEEA
Garantie	3 jaar

#### BEVESTIGING

Montagevariant	Plafondinbouw
Montageplaats	Doos
Inbouwmaat	Inbouwlengthe: 45 mm x Inbouwbreedte: 45 mm x Inbouwdiepte: 25 mm, Ø 68 mm
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>

#### BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 45 mm x Breedte 45 mm x Hoogte/diepte 24 mm
Gewicht	15 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat

Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 – 93 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010

#### ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	DALI
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	13 – 22,4 V
Opgenomen vermogen	0,2 W


#### AUTOMATISERING

Busspanning	9,5 - 22,5 V DC
Aantal ingangen	1
Nominale stroom (cos # = 0,8)	max. 10 A
DC-schakelvermogen (ohmse belasting)	10 A / 12 V DC
Schakelvermogen gloeilampen	2300 W


## ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI

**Artikelnummer**      **GTIN**  
 EP10427480            4015120427480

### Maattekening



### Schakelschema



Standaardschema

### Gedetailleerde productbeschrijving

- Fabriekinstelling halfautomatisch
- Vol- of halfautomatische schakelactuator voor kanaal 4
- Pulsingang voor handmatig schakelen
- Eenvoudig te programmeren via afstandsbediening met "blue mode"-technologie
- 4 uur AAN/UIT via universele afstandsbediening instelbaar
- Handmatig bestuurbaar (AAN/UIT) via universele afstandsbediening
- Follow-uptijd 1 min. tot 120 min.
- Potentiaalvrij relais met 10 A schakelvermogen