

Voorraadrek voor HIS-boxjes

HIS-Service Station

HIS universele krimpkousen zorgen voor een betrouwbare isolatie en een goede bescherming tegen corrosie en mechanische invloeden. De handzame verpakking voor klein en middelgroot verbruik maakt de toepassing op locatie bijzonder makkelijk.

Hoofdkenmerken

- maximaal 5 dispenserboxjes
- in een schap te plaatsen of aan de wand te bevestigen
- inclusief speciale schaar voor eenvoudig inkorten van de kous



HIS-Service Station, 5 dispenserboxen en een speciale schaar.

TYPE	Productbeschrijving	Gereedschap	Artikelnr.
HIS Service Station	HIS-Service Station incl. schaar, compleet uitgerust met 5 stuks HIS-3 (krimpverhouding 3:1), zwart, in de maten: HIS-3/1, HIS-6/2, HIS-12/4 (2 stuks), HIS-24/8	30-32	365-30100
HIS Rack/Rite On	HIS-Service Station incl. schaar, compleet uitgerust met 5 stuks HIS-Pack (krimpverhouding 2:1), zwart, in de maten: HIS-1/8, HIS-3/16, HIS-1/4, HIS-3/8, HIS-1/2 en een RiteOn Starter Pack	30-33	365-20000
HIS Service Station	HIS-Service Station incl. schaar, zonder krimpkous.	-	300-30000

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Krimpkous 2:1 in dispenserbox

HIS-PACK

Toepassingen waarbij een betrouwbare elektrische isolatie en bescherming tegen mechanische invloeden gegeven moet zijn.

Hoofdkenmerken

- cross-linked polyolefine, dunwandig en flexibel
- praktische dispenserbox inclusief tabel met maatvoeringen
- leverbaar zwart, rood, blauw, transparant en geel/groen
- in 10 afmetingen van 1,2 tot en met 25,4 mm



HIS-Pack.

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Krimpverhouding	2:1
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +125 °C
Minimale krimptemperatuur	+100 °C
Lengtekrimp	+/- 5 %
Diëlektrische sterkte	20 kV / mm volgens IEC 243
Brandbaarheid	UL224 VW-1 (uitgezonderd transparant)


Aanbevolen gereedschappen				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.

RoHS



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



Krimpkous 2:1 in dispenserbox

HIS-PACK



Krimpkous 2:1

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Maat (imperial)	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Rollengte	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
HIS-PACK-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	blauw (BU)	30-33	300-30126
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	rood (RD)	30-33	300-30122
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	transparant (CL)	30-33	300-30123
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	zwart (BK)	30-33	300-30120
HIS-PACK-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	blauw (BU)	30-33	300-30166
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	rood (RD)	30-33	300-30162
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	transparant (CL)	30-33	300-30163
HIS-PACK-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	zwart (BK)	30-33	300-30160
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	blauw (BU)	30-33	300-30246
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	rood (RD)	30-33	300-30242
HIS-PACK-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	transparant (CL)	30-33	300-30243
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	zwart (BK)	30-33	300-30240
HIS-PACK-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	blauw (BU)	30-33	300-30326
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	groen-geel (GNYE)	30-33	300-30327
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	rood (RD)	30-33	300-30322
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	transparant (CL)	30-33	300-30323
HIS-PACK-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	zwart (BK)	30-33	300-30320
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	blauw (BU)	30-33	300-30486
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	groen-geel (GNYE)	30-33	300-30487
HIS-PACK-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	rood (RD)	30-33	300-30482
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	transparant (CL)	30-33	300-30483
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	zwart (BK)	30-33	300-30480
HIS-PACK-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	blauw (BU)	30-33	300-30646
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	groen-geel (GNYE)	30-33	300-30647
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	rood (RD)	30-33	300-30642
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	transparant (CL)	30-33	300-30643
HIS-PACK-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	zwart (BK)	30-33	300-30640
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	blauw (BU)	30-33	300-30956
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	groen-geel (GNYE)	30-33	300-30957
HIS-PACK-9.5/4.7	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	rood (RD)	30-33	300-30952
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	transparant (CL)	30-33	300-30953
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	zwart (BK)	30-33	300-30950
HIS-PACK-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	blauw (BU)	30-33	300-31276
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	groen-geel (GNYE)	30-33	300-31277
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	rood (RD)	30-33	300-31272
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	transparant (CL)	30-33	300-31273
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	zwart (BK)	30-33	300-31270
HIS-PACK-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	blauw (BU)	30-32	300-31906
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	groen-geel (GNYE)	30-32	300-31907
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	rood (RD)	30-32	300-31902
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	transparant (CL)	30-32	300-31903
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	zwart (BK)	30-32	300-31900
HIS-PACK-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	blauw (BU)	30-32	300-32546
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	groen-geel (GNYE)	30-32	300-32547
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	rood (RD)	30-32	300-32542
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	transparant (CL)	30-32	300-32543
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	zwart (BK)	30-32	300-32540

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.