



Technisches Datenblatt PDF UCPG205



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	38 mm
A1	25 mm
B	34 mm
d	25 mm
E	18 mm
G	M6x1
H	36,50 mm
H1	15 mm
H2	70 mm
J	50 mm
L	75 mm
L1	25 mm
N	M10 mm
s1	17 mm
S	14,30 mm



Produktleistung	
C	14 kN
C0	7,88 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	0,71 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	5,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PG205
Bezeichnung des Lagers	UC205G2