

**Artikelnummer:** 150151

**Kurzbeschreibung:** Kastwagen E2721, draaiende deuren, 970 l

**Langbeschreibung:** Kastwagen, draaiende deuren: Aluminium gea' «loxeerd met 270-° zwenkbare deuren Deze kastwagens zijn voorzien van 2 vleugeldeuren a' 3 mm dikte, die tot 270-° zwenkbaar zijn. De deuren hebben een centraal slot en zijn in open stand vast te zetten met aangebrachte magneten aan de zijkant (cilinderslot met 2 sleutels op aanvraag leverbaar). Voor grote stevigheid en optimale torsiestijfheid zorgen een pvc stootframe aan boven- en onderkant en een BiTubAi-® torsieframe. Aan beide kopse kanten van de wagen zit een duwbeugel. Het onderstel bestaat uit 2 bok- en 2 zwenkwielen (wiel-a' 200 mm), die verwisselbaar aan het torsieframe aangebracht zijn. Wielen met lichtgrijze, massief rubber banden, rolgelagerd en met draadkap. Praktisch: beide zwenkwielen zijn voorzien van een vastzetter. Wagen met bordframe DIN A4 en DIN A7 voor vrachtformulieren. Draagvermogen: 300 kg <b>970 liter inhoud</b>[ul]<li> afm. uitw.: l 1410 x b 690 x h 1596 mm</li><li> afm. inw.: l 1320 x b 600 x h 1220 mm</li>[ul]<b>890 liter inhoud</b>[ul]<li> afm. uitw.: l 1220 x b 640 x h 1806 mm</li><li> afm. inw.: l 1130 x b 550 x h 1430 mm</li>[ul]

