

Artikelnummer: 95484

Kurzbeschreibung: Platformladder, Vario Alu, 12 treden

Langbeschreibung: Platformladder, Vario Alu: [ul]a'©a'©nzijdig oploopbare en inklapbare platformladder met innovatief stabiliseringssysteem groot platform (650 x 600 mm) van geribbeld aluminium verschillende dwarsstangen en verzwaringen maken het mogelijk om veilig op grote werkhoogte te werken bij een gering grondoppervlak geribbelde, 80 mm diepe treden voor veilig oplopen de oplossing voor gebruik in magazijnpaden met een geringe breedte en werkhoogtes van meer dan 4 m bij 280 mm breedte incl. ballast[ul]Uitvoering:[ul] 5 treden incl. platform platformhoogte: ca. 1,10 m werkhoogte: tot 3,10 m totale hoogte + leuning: ca. 2,10 m grondoppervlak: ca. b 0,82 x l 1,23 m gewicht zonder ballast: ca. 37 kg ballast: 20 kg[ul]

