



Abbildung nicht bindend

LED-Summer EM Dauerton

Bestellnummer:	450.300.55
Befestigung:	Einbaumontage
Einschaltstrom:	max. 500 mA
Farbe:	gelb
Lautstärke:	80dB
Lebensdauer:	50000 h (Akustik: min. 5000 h)
Maß in mm:	ø 49,5 x 80
Schutzart:	IP65
Spannung:	24V
Spannungsart:	DC
Stromaufnahme:	max. 80 mA
Temperaturbereich:	-20°C...+50 °C
Tonart:	Dauerton
Tonfrequenz:	ca. 2,8 kHz
Gehäusewerkstoff:	PC/ABS-Blend
Signalbild:	LED-Dauerlicht

