

Euromas | Gehäuse



Gehäuse, ABS

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	b3	c1	c2	IP
T 205	03205000	52	50	35	46,4	30	44,4	28,2		10	31	66
T 205 SV	03205400*	52	50	35	46,4	30	44,4	28,2		10	31	65
T 206	03206000	65	50	35	59,4	43	44	27,7		10	29,5	66
T 206 SV	03206400*	65	50	35	59,4	43	44	27,7		10	29,5	65
T 208	03208000	98	64	36,4	89,4	74	55,4	32		9,2	29,4	66
T 208 SV	03208400*	98	64	36,4	89,4	74	55,4	32		9,2	29,4	65
T 210	03210000	82	80	55	75,3	56,6	73,3	36,5		15	49	66
T 210 SV	03210400*	82	80	55	75,3	56,6	73,3	36,5		15	49	65
T 215	03215000	120	80	55	113,3	94,5	73,3	36,5		15	49,5	66
T 215 SV	03215400*	120	80	55	113,3	94,5	73,3	36,5		15	49,5	65
T 216	03216000	120	80	60	113,3	94,5	73,3	36,5		20	54	66
T 216 SV	03216400*	120	80	60	113,3	94,5	73,3	36,5		20	54	65
T 217	03217000	122	120	55	115,3	96,5	113,3	76,5		15	48	65
T 217 SV	03217400*	122	120	55	115,3	96,5	113,3	76,5		15	48	65
T 219	03219000	160	80	60	153,5	134,7	73,5	36,7		20	54	66
T 219 SV	03219400*	160	80	60	153,5	134,7	73,5	36,7		20	54	65
T 220	03220000	160	80	55	153,5	134,7	73,5	36,7		15	49	66
T 220 SV	03220400*	160	80	55	153,5	134,7	73,5	36,7		15	49	65
T 221	03221000	200	120	75	193	174,2	113	74,2		15	68,5	66
T 221 SV	03221400*	200	120	75	193	174,2	113	74,2		15	68,5	65
T 223	03223000	200	150	75	193	174	143	105		15	68,5	65
T 223 SV	03223400*	200	150	75	193	174	143	105		15	68,5	65
T 225	03225000	82	80	85	75	56	73	36		15	79	66
T 225 SV	03225400*	82	80	85	75	56	73	36		15	79	65
T 226	03226000	120	80	85	113	94	73	36		15	79,5	65
T 226 SV	03226400*	120	80	85	113	94	73	36		15	79,5	65
T 227	03227000	122	120	85	115	96,2	113	76,2		15	78	66
T 227 SV	03227400*	122	120	85	115	96,2	113	76,2		15	78	65
T 228	03228000	122	120	105	115	96,2	113	76,2		35	98,5	66
T 230	03230000	120	80	90	113	94	73	36		20	84	66
T 230 SV	03230400*	120	80	90	113	94	73	36		20	84	65
T 231	03231000	160	80	85	153	134	73	36		15	79	66
T 231 SV	03231400*	160	80	85	153	134	73	36		15	79	65
T 235	03235000	160	80	90	153	134	73	36		20	84	66
T 235 SV	03235400*	160	80	90	153	134	73	36		20	84	65
T 237	03237000	200	120	90	193	174,2	113	74,2		30	83,5	66
T 237 SV	03237400*	200	120	90	193	174,2	113	74,2		30	83,5	65
T 238	03238000	160	120	90	153	134,2	113	74,2		30	83,5	66
T 238 SV	03238400*	160	120	90	153	134,2	113	74,2		30	83,5	65
T 2381	03238200	160	120	75	153	134,2	113	74,2		15	68,5	66
T 240	03240000	250	160	90	243	224	153	115	134	15	84	65
T 240 SV	03240400*	250	160	90	243	224	153	115	134	15	84	65
T 2401	03240200	240,3	160,3	90	233	214,7	153	116,7	134,7	15	84	66
T 2401 SV	03240240*	240,3	160,3	90	233	214,7	153	116,7	134,7	15	84	65
T 241	03241000	250	160	119	243	224	153	115	134	44	113	66
T 241 SV	03241400*	250	160	119	243	224	153	115	134	44	113	65
T 242	03242000	240,5	120	100,5	233,5	216,2	113	76,9		25	94	66
T 242 SV	03242400*	240,5	120	100,5	233,5	216,2	113	76,9		25	94	65
T 243	03243000	240,3	160,3	120	233	214,7	153	116,7	134,7	45	113,5	66
T 243 SV	03243400*	240,3	160,3	120	233	214,7	153	116,7	134,7	45	113,5	65

* = Lieferbar auf Anfrage.