

Dichtring OL-1/2

Teilenummer: 34637

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Basierend auf Norm	ISO 16030
Gebindegröße	1
Betriebsdruck	-0,95 ... 30 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-40 ... 100 °C
Handanzug bei Raumtemperatur	ja
Max. Anziehdrehmoment	80 Nm
Min. Anziehdrehmoment	18 Nm
Produktgewicht	2 g
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform