

## Rollcart Vierwandwagen



Traglast 1200 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 670 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, Aufbau 4 Wände (Vollwand), Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit Elastik-Bereifung



Artikelnummer: 158035

## Rollcart schwerer Vierwandwagen

Traglast 1200 kg

Vierwandwagen

- Traglast 1200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 670 mm
- Ladehöhe 285 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
- Aufbau 4 Wände (Vollwand)
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Höhe x Länge x Breite 990 x 1170 x 700 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit Elastik-Bereifung

### Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Farbe	enzianblau // RAL5010
Wagentyp	Plattformwagen	Material Verarbeitung	verschweißt
Plattformwagentyp	Vierwandwagen	Schiebebügel	2 Stück
Traglast	1200 kg	klappbar	nein

Ladehöhe	285 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	1000 mm	Bereifung	Elastik
Ladeflächenbreite	670 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Material Plattform	Siebdruckplatte	Rad-Ø	200 mm
Oberfläche Plattform	rutschsicher	Radlager	Kugellager
Plattform Ausführung	wasserfest	Höhe	990 mm
Aufbauten	4 Wände (Vollwand)	Länge	1170 mm
nestbar	nein	Breite	700 mm
Material Gestell	Stahl	Gewicht	54 kg
Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet		

## Zubehör

157958		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 200 mm
158397		Abweiserrollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158398		Drahtkorb für Transportwagen, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Breite x Tiefe 225 x 520 x 195 mm
158404		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff
158408	.	4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158409		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyurethan, Traglast 1200 kg, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158420		Schreibtafel, aus Holz, Hochformat für DIN A4
158421		Schreibtafel, aus Holz, Querformat für DIN A4
158425		Ladefläche für Transportwagen, aus Zinkblech, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar