

## Gedore GEDORE 1.06/1A1-B Universal-Abzieher

mit Hakenbremse

Artikelnummer: 245760



**GEDORE**

### Technische Details

Hakenfußstärke an der Spitze e1	3 mm	Hakenbremse vorhanden	ja
Spindel Abrutschsicherung	nein	Spannbügel vorhanden	nein
Spindel Gewindegröße	M14 x 1.5 x 140 mm	Nachrüstbar mit Hydraulikspindel	ja
1000 V isoliert	nein	Spannweite Aussenabziehen (max.)	140 mm
Anzahl der Haken	2	Spindel Druckstückart	Spitze
Hydraulikspindel optional	-	Ausführung	2-armig
Netto-Gewicht [kg]	1,3 kg	3D-Daten vorhanden	nein
VDE zertifiziert	nein	Schrauben inklusive	nein
Schlüsselweite Betätigungssechsk	17 mm	Abrutschsicherung an der Spindel	nein
Spindelspitze	nein	Hydraulikspindel	nein

auswechselbar		vorhanden	
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]	15 mm	REACH Registrierung vorhanden	nein
Spannweite Innenabziehen a2 (min)	60 mm	Schnellspannhebel vorhanden	nein
Spannweite Innenabziehen a2 (max)	180 mm	Spanntiefe nutzbar b [mm]	100 mm
Inhalt (Anzahl Stück)	1	Spindel Oberflächenbeschichtung	Nitrocarburiert
Skaleneinteilung vorhanden	ja	Haken parallel verschiebbar	nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche	22 mm	Zugkraft (max.) [t]	3 t
umdrehbare Arme vorhanden	ja	Anzahl der Arme	2