

meychair

Fußstütze

EFS 93

Trittfläche Breite x Tiefe 320 x 200 mm, Höhe 110 - 220 mm



Artikelnummer: 273671



Fußstütze

- Trittfläche Breite x Tiefe 320 x 200 mm
- Höhe 110 - 220 mm
- Höhenverstellung durch Gasfeder, stufenlos
- Neigung verstellbar von 4 bis 19 °
- Trittplatte aus Kunststoff in schwarz
- Gestell in schwarz










Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Fußstütze	Material Trittplatte	Kunststoff
Höhe	110-220 mm	Farbe Trittplatte	schwarz
Breite Trittfläche	320 mm	rutschhemmend	ja
Tiefe Trittfläche	200 mm	beheizbar	nein
höhenverstellbar	ja	neigbar	ja
Höhenverstellung durch	Gasfeder, stufenlos	Neigungswinkel	4-19 °
elektrisch leitend	nein	Form	eckig
Material	Kunststoff	Farbe	schwarz

Farbe Gestell schwarz

Gewicht 4,3 kg

Dazu passt auch ...

208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
221110		Putzrollen-Wandhalter, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 300 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221133		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 30 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 230 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In altrosa
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221241		Müllsack, Inhalt 30 l, 23 µm stark, Länge x Breite 650 x 500 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
531074		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 480 x 1020 x 200 mm, 36 Kästen aus Polypropylen in rot, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7012 Basaltgrau
532403		Werkzeugwagen - bestückt, Höhe x Breite x Tiefe 950 x 610 x 450 mm, 6 Schubladen, Verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus mit Lackierung in RAL3020 Verkehrsrot, Front mit Lackierung in RAL7016 Anthrazitgrau