









## Ficha técnica

### Rueda Z-PGI 2-1576

Codigo				Tipo cojinete Eje					
2-1576	40	25	16	—	51x51	37x37	6	54	40




#### Características

SopORTE embutido con chapa de acero hasta 2 mm de espesor.  
Acabado cincado brillante.  
SopORTE con rodamiento de bolas.  
Fabricadas según normas europeas EN 12528.

#### Datos técnicos

**Diámetro:** 40 mm  
**Carga:** 25 kg  
**Tipo de cojinete:** Cojinete Liso  
**Ancho de Banda de rodadura:** 16 mm  
**Medidas de placa superior:** 51x51 mm  
**Distancia entre agujeros:** 37x37 mm  
**Diámetro agujero sujeción platina:** 6 mm  
**Altura total:** 54 mm  
**Radio de giro:** 40 mm

#### Archivos CAD



#### Rueda

**PGI (Goma)**  
Núcleo de poliamix y banda de goma gris  
**Rango de temperatura:** -20° ÷ +60°

#### Productos relacionados

