

2220 Treppenleiter stationär mit Podest, Treppenneigung 60°

Eigenschaften

Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Mehrpreis.

Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm. Bei Zugängen zu Maschinen oder maschinellen Anlagen ist eine Stufenbreite von 600 mm nur in Ausnahmefällen zulässig.

Für die seitliche Wandmontage sind zusätzlich Dreieckskonsolen erforderlich.

Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar.

Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt auf 2.500 mm.

Mit einseitigem Handlauf (links montiert), auf Wunsch auch rechts montierbar. Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis erhältlich. Bei Zugängen zu Maschinen und maschinellen Anlagen ist dieser zwingend erforderlich, sofern die Distanz zum Objekt mehr als 120 mm beträgt.


Geländer an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste.

Keine Lagerware, Fertigung erfolgt auftragsbezogen. Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

Hinweis: Benutzung nur durch 1 Person zulässig.

Highlights

Mit Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten. Auf Wunsch oben mit Einhängenhaken oder Auflegewinkeln gegen Mehrpreis.



2220 Treppenleiter stationär mit Podest, Treppenneigung 60°



2220 Treppenleiter stationär mit Podest, Treppenneigung 60°

STUFENZAHL INKL. PLATTFORM	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	1	1.25	1.5	1.75	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75	5
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75	5	5.25	5.5
AUSLADUNG (CA. M)	1.29	1.43	1.58	1.72	1.87	2.01	2.15	2.3	2.44	2.59	2.73
PLATTFORMLÄNGE (CA. M)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
PLATTFORMBREITE (CA. M)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEWICHT (CA. KG)	22	24	27	30	34	78	82.5	42	45	48	51
BEST.-NR.	2220060 4	2220060 5	2220060 6	2220060 7	2220060 8	2220060 9	2220061 0	2220061 1	2220061 2	2220061 3	2220061 4
STUFENZAHL INKL. PLATTFORM	13	14	15	15	16	20	21	4	5	5	6
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	-	-	-	-	-	200	200	-	-	-	-
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	3.75	4	4.25	4.5	4.75	5	5.25	1	1.25	1.5	1.75
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5	6.75	2.5	2.75	3	3.25
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	5.75	6	6.25	6.5	6.75	7	7.25	3	3.25	3.5	3.75
AUSLADUNG (CA. M)	2.88	3.02	3.2	3.34	3.49	3.38	3.53	1.29	1.43	1.58	1.72
PLATTFORMLÄNGE (CA. M)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	-	-	0.6	0.6	0.6	0.6
PLATTFORMBREITE (CA. M)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	-	-	0.8	0.8	0.8	0.8
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	-	-	-	-	-	68	71	-	-	-	-
GEWICHT (CA. KG)	54	57	60	62	65	68	71	25	27	30	33
BEST.-NR.	2220061 5	2220061 6	2220061 7	2220061 8	2220061 9	2220062 0	2220062 1	2220080 4	2220080 5	2220080 6	2220080 7
STUFENZAHL INKL. PLATTFORM	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	15
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75	5	5.25	5.5	5.75	6
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	4	4.25	4.5	4.75	5	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5
AUSLADUNG (CA. M)	1.87	2.01	2.15	2.3	2.44	2.59	2.73	2.88	3.02	3.2	3.34
PLATTFORMLÄNGE (CA. M)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
PLATTFORMBREITE (CA. M)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEWICHT (CA. KG)	38	40	44	47	51	54	57	61	64	67	70
BEST.-NR.	2220080 8	2220080 9	2220081 0	2220081 1	2220081 2	2220081 3	2220081 4	2220081 5	2220081 6	22200817 7	2220081 8

2220 Treppenleiter stationär mit Podest, Treppenneigung 60°

STUFENZAHL INKL. PLATTFORM	16	4	5	5	6	7	8	9	10	10
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	4.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.25	2.5	2.75	3
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	6.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	6.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75	5
AUSLADUNG (CA. M)	3.49	1.29	1.43	1.58	1.72	1.87	2.01	2.15	2.3	2.44
PLATTFORMLÄNGE (CA. M)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
PLATTFORMBREITE (CA. M)	0.8	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEWICHT (CA. KG)	74	28	30	33	36	41	44	48	52	56
BEST.-NR.	22200819	22201004	22201005	22201006	22201007	22201008	22201009	22201010	22201011	22201012
STUFENZAHL INKL. PLATTFORM	11	12	13	14	15	15	16			
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	-	-	-	-	-	-	-			
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75			
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	4.75	5	5.25	5.5	5.75	6	6.25			
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5	6.75			
AUSLADUNG (CA. M)	2.59	2.73	2.88	3.02	3.2	3.34	3.49			
PLATTFORMLÄNGE (CA. M)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6			
PLATTFORMBREITE (CA. M)	1	1	1	1	1	1	1			
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	-	-	-	-	-	-	-			
GEWICHT (CA. KG)	60	63	67	71	74	78	82			
BEST.-NR.	22201013	22201014	22201015	22201016	22201017	22201018	22201019			