

# KERN CCS60K0.1L.



Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, Zählauflösung bis zu 999.999 Punkte



## Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	70 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	60 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	962-129-128
Justage auf Aufstellungsort:	abhängig von Auflösung/Max   depends on resolution and capacity

## Kategorie

Marke:	KERN
Produktgruppe:	Zählsystem

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1038 x 650 x 232 mm
Bruttogewicht:	16,200 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	12,400 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	500 x 400 x 135 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	320 x 330 x 125 mm
Kabellänge:	1,500 m
Kabellänge Anzeigerät:	5 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	500 x 400 mm

## Messsystem

Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	500 mg
-------------------------------------	--------

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 2 s

Empfohlenes Justiergewicht:	50000 g (M1)
-----------------------------	--------------

Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
-----------------------	---------------------------------

Linearität:	200 mg
-------------	--------

Reproduzierbarkeit:	100 mg
---------------------	--------

Wägebereich [Max]:	60 kg
--------------------	-------

Wägeeinheiten:	kg lb
----------------	-------

Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen
-------------	----------------------

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2 cm
----------------------	------

## Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen 100 mg (Labor):

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen 1 g (Normal):

Referenzgewicht:	ja
------------------	----

Zählauflösung:	600000
----------------	--------

## Funktionen

PRE-TARE-Funktion:	ja
--------------------	----

Summenspeicherfunktion:	ja
-------------------------	----

Umrechnungsfunktion:	ja
----------------------	----

Wägen mit Toleranzbereich:	ja
----------------------------	----

Zählfunktion:	ja
---------------	----

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
--------------------------	------

Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
--------------------------	-----

Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
-----------------------------	-------

Umgebungstemperatur (min.):	0 °C
-----------------------------	------


# KERN CCS60K0.1L.



Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, Zählauflösung bis zu 999.999 Punkte

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

