

**Artikelnummer:** 122788

**Kurzbeschreibung:** Randbeschermprofiel type B, 5 m/rol, wit/rood

**Langbeschreibung:** Randbeschermprofiel type B, 5-m-rol:  
[ul]<li> zelfs de zwaarste schokken opvangen en waarschuwen voor gevaarlijke punten</li><li> de flexibele profielen van zacht polyurethaanschuim waarschuwen voor gevaren aan randen, uitstekende delen en obstakels </li><li> ze absorberen harde schokken en voorkomen zo schokken en beschermen tegen stampende beschadigingen </li><li> Voor gebruik op interne transportroutes, op machines en voertuigen of op muren en doorgangen binnen of buiten. </li><li> een speciaal fabricageproca'©da'© beschermt de waarschuwingsmarkering tegen verfafschuring door een speciaal fabricageproca'©da'© </li><li> voor individuele montage op vijf meter wielen beschikbaar op vijf meter wielen</li><li> zijn voor het bevestigen van</li><li> Temperatuurbestendig van -40-° tot +100-° C. </li><li> voor binnen- en buitengebruik </li><li> Brandproef volgens DIN EN 13501-1 Klasse E</li><li> <b>Type B</b>: Ronde ø 40 mm</li>[ul]

