

Artikelnummer: 129962

Kurzbeschreibung: Zwaarlast-industria'«le aanhanger, opleggerbesturing met 1 as, draagvermogen 2000 kg

Langbeschreibung: Zwaarlast-industria'«le aanhanger, opleggerbesturing met 1 as, draagvermogen 2000 kg: Met zijn 1-assige draaischamelbesturing is deze zware industria'«le aanhanger uiterst wendbaar en aangenaam onderhoudsarm.



Met een draagvermogen van 2000 kg kan de zware industria'«le trailer zeer flexibel worden ingezet. Het basisframe van de zware industria'«le aanhanger bestaat uit een gepulsgelast T-profiel (80/80/8 mm). Alle vier de hoeken zijn voorzien van buishulzen voor het plaatsen van scepters, druppelzijden enz. De stabiele, slip- en weerbestendige zeefdrukplaat is voorzien van een 25 mm dikke OSB-plaat, die ook weerbestendig is. Het snelwisselsysteem voor de trekstang van deze zware industria'«le trailer heeft een valbeveiliging, de bout van de aanhangerkoppeling heeft een diameter van 30 mm. Schilderij in zuiver oranje (RAL 2004). De 1-assige draaischijfbesturing met kogel- en kooimechanisme maakt deze zware aanhanger uiterst wendbaar en is bovendien aangenaam onderhoudsarm. Risicobeoordeling volgens DIN EN ISO 14121-1. CE-conformiteitsverklaring volgens richtlijn 2006/42/EG. Levering inclusief gebruiksaanwijzing, onderhoudsplan en onderdelenlijst. Maximale rijsnelheid: 6 km/u. Technische details

- Basisframe van T-profiel 80 / 80 / 8 mm, impulsbelast.
- Alle 4 de hoeken met buishulzen voor het plaatsen van scepters, etc.
- Stevige, slipvaste en weerbestendige zeefdrukplaat met een stevige, slipvaste en weerbestendige zeefdrukplaat
- Zeefdrukplaat met weerbestendige onderlaag, 25 mm OSB-plaat, 25 mm OSB plaat
- Snelwisselsysteem voor de trekstang met een valbeveiliging met valbeveiliging
- Aanhangwagenkoppeling met pen \varnothing 30 mm
- 1-assige draaischijfbesturing met kogelgelagerde draaischijf, wendbaar, onderhoudsvriendelijk
- Risicobeoordeling volgens DIN EN ISO 14121-1.
- CE-conformiteitsverklaring volgens richtlijn 2006/42/EG
- L 3000 x B 1500 mm. Laadoppervlak: L 3000 x B 1500 mm.
- Laadhoogte: 540 mm
- Maximale rijsnelheid: 6 km/u
- Banden: 410 x 110 mm
- Draagvermogen: 2000 kg
- Kleur: Zuiver oranje (RAL 2004)
- Eigen gewicht: 377 kg
- Incl. bedieningshandleiding, onderhoudsplan, onderdelenlijst en onderhoudsplan

