

**Artikelnummer:** 308602

**Kurzbeschreibung:** Steekkar met rooster, inklapbaar, draagvermogen 150 kg, luchtbanden

**Langbeschreibung:** Steekkar met rooster, inklapbaar, draagvermogen 150 kg, luchtbanden: Stalen buis (a<sup>~</sup> 20 x 1,5 mm). Schop van stalen buis, vouwbaar. Gaas (50/50/4 mm). Wielen met rollagers. Diepte met schep opgevouwen 270 mm. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010).

[ul]<li> emmerbreedte: 330 mm </li><li> Bladdiepte: 340 mm

</li><li> Buitenafmetingen: B 580 x D 600 mm. </li><li> Totale hoogte: 1000 mm </li><li>

Greephoogte: 1000 mm </li><li> Draagvermogen: 150 kg </li><li> Wiel a<sup>~</sup>: 200 x 50 mm

</li><li> Eigen gewicht: 11,0 kg</li>[ul]

