




ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit

Zubehör



Produktmerkmale

ID-TAG

Ø 30 x 2.8 mm

Elektrische Daten

Arbeitsfrequenz [MHz] 13,56

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...85

Lagertemperatur [°C] -40...90

Schutzart IP 68

Mechanische Daten

Gehäusewerkstoffe PA 6

Gewicht [kg] 0,003

Bemerkungen

Verpackungseinheit [Stück] 1

Weitere Daten

Standard ISO 15693

Speichertyp FRAM

Lese-/Schreibzyklen unbegrenzt / unbegrenzt

Speicher [Bit] 64000

Anzahl der Blöcke 250

Blockgröße [Byte] 32

Unique Identification Number (UID) [Byte] 8