

Uchwyty kasetowe

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Opis produktu:

Kształt ergonomiczny uchwytów kasetowych jest optymalny dla urządzeń i obudowy. Montaż odbywa się przez naciśnięcie i zaciśnięcie w otworze montażowym.

Materiał:

Termoplast (ABS).

Wersja:


czarny.

Wskazówka:

Ten uchwyt można stosować w przypadku grubości ściany od 0,75 do 1,5 mm. Nośność w przypadku korpusów stalowych i obudów blaszanych wynosi 750 N na parę.

W przypadku K1077.1101 dostawa obejmuje klamry sprężynowe do montażu w wewnętrznej ścianie korpusu.

Rysunki



Przegląd artykułów

Uchwyty kasetowe

Nr Zamówienia	Wersja 2	A1	B1	H	L1	T	Otwór montażowy	Nośność N
K1077.0901	montaż wtykowy	79	30	40	90	16	83 x 34	375
K1077.1101	montaż wtykowy	95	33,8	56,3	110	18	103 x 49	375