


ROLINE Industrie converter RS232 - Multimode fiber ST

Art.nr. 21.13.1140
Fabrikant ROLINE
Art.nr. fabrikant 21.13.1140
EAN (een stuk) 7611990176632

roline[®]
Designed for Professionals



- Converter van RS-232 signaal
- Automatische aanpassing en converteren van de ontvangen RS-232 Bauds
- Geen speciale configuratie noodzakelijk
- Overspanningsbeveiliging op het RS232 signaal
- Optische Isolatie
- DIN montagerail
- Gebruiksspanning: +7 bis +30VDC: (2.4W max.)
- Bedrijfstemperatuur: - 20 °C - +70 °C
- Ingang DC via klemmenblok of via normale DC-adapter met een holle connector (6,3mm/2,0mm)
- Als voeding is 21.13.1226 bestelbaar

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Netwerk-Converter
Produkt type	Medienconverter
Aantal Poorten Glas ST	1
Leiding	Multimode
Max. bereik fase 50 µm	2 km

Max. bereik fase 62,5 µm	2 km
-----------------------------	------

Regelbaar	nee
-----------	-----

Technische bijzonderheden	- 20 °C - +70 °C
------------------------------	------------------