

VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 20 m

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer | 21.99.8757 |
| Hersteller | VALUE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.99.8757 |
| EAN (Einzelstück) | 7611990125166 |



Die OM4 Faser wird für bestehende 1 und 10 Gbit/s-Anwendungen, sowie zukünftige 40 und 100 Gbit/s verwendet. Für größere Reichweiten von über 550m bei 10 Gbit/s und Backbones geeignet. Mit einer effektiven Modalen Bandbreite von 4700 MHz-km, ist die OM4 Faser auch besonders gut für kürzere Reichweiten in Rechenzentren geeignet, sowie für High Performance Computing-Anwendungen.

- VALUE OM4 LWL Kabel mit dem Fasertyp 50/125 µm
- Verfügbare Längen: 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m und 20m
- Aussenfarbe: violett

Technische Daten

| | |
|---------------|--------------------|
| Hersteller | VALUE |
| Produktgruppe | Fiber Optic Kabel |
| Produkttyp | LWL-Patchkabel OM4 |
| Farbe | violett |
| Länge | 20 m |
| Anzahl Fasern | 2 |
| Aderaufbau | Kompaktader |
| Kabeltyp | Duplexkabel |
| Aussenkabel | nein |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Faserquerschnitt | 50/125µm OM4 |
| Anschlüsse | LC / LC |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | LC |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | LC |
| Aramid Zugentlastung | ja |
| Aussen-Ø Kabel | 3 mm |
| Aussenmantel Kabel | PVC |
| Kabel LSOH | nein |
| Gewicht | 261.5 g |
| Verpackungshöhe | 40 mm |
| Verpackungsbreite | 180 mm |
| Verpackungstiefe | 200 mm |
| Paketgewicht | 0.2 kg |