


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 18302 Etagenwagen



Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Hochwertige Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen hervorragende Handlichkeit und sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 1 fester und 3 lose Böden mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 1 Seite Siebdruck rutschsicher, die andere Seite glatt. Teilung 100 mm. Tragkraft pro Boden 180 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	1200
Tragkraft Etage (kg)	180
Nutzflächenlänge (mm)	1000
Nutzflächenbreite (mm)	700
Gesamtlänge (mm)	1173
Gesamtbreite (mm)	700
Gesamthöhe (mm)	1817
Etagenhöhen (mm)	283, 688, 1088, 1488
Bereifung	Elastic
Radgröße (mm)	200 x 50
Gewicht (kg)	84
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976618302