

**bott**

## Schubladenschrank

**cubio**

Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1300 x 650 mm, 6 Schublade(n), Mit Normallastauszug, Verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



Artikelnummer: 124569



## bott Schubladenschrank cubio

**stationär**

Schubladenschrank










- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1300 x 650 mm
- 6 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 3x100 mm/2x150 mm/1x200 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- mit Griffleiste
- Traglast je Schublade 75 kg
- Mit Normallastauszug
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
- Mit Einzelauszugssperre
- Verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau














## Technische Details

|                          |                            |                   |                       |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|
| Möbeltyp                 | Schrank                    | Auszug Schublade  | 100 %                 |
| Schranktyp               | Schubladenschrank          | Farbe Korpus      | lichtgrau // RAL7035  |
| Material                 | Stahlblech                 | Farbe Front       | enzianblau // RAL5010 |
| Höhe                     | 900 mm                     | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet     |
| Breite                   | 1300 mm                    | Oberfläche Front  | pulverbeschichtet     |
| Tiefe                    | 650 mm                     | Auszugssperre     | Einzelauszugssperre   |
| Schrank Ausstattung      | Schubladen                 | Auszugsart        | Normallastauszug      |
| Schubladen Anzahl        | 6 Stück                    | abschließbar      | ja                    |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 3x100 mm/2x150 mm/1x200 mm | Schließsystem     | 5-Stift-Wechselkern   |
| Fronthöhe 100 mm         | 3 Stück                    | Mitteltrennwand   | nein                  |
| Fronthöhe 150 mm         | 2 Stück                    | Griff             | Griffleiste           |
| Fronthöhe 200 mm         | 1 Stück                    | fahrbar           | nein                  |
| Schubladentraglast       | 75 kg                      | Gewicht           | 136,9 kg              |
| Auszugsführung Schublade | kugelgelagert              |                   |                       |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 125770 |   | Ersatzschlüssel, Für Schubladenschrank, aus Messing (glanzvernickelt)   |
| 125771 |  | Wechselschlüssel, Für Schubladenschrank, aus Messing (glanzvernickelt)  |
| 125772 |  | 5-Stift-Wechselkern, Für Schubladenschrank  |
| 125774 |  | Einzelanschließung für Schublade, Für Schubladenschrank   |
| 125790 |  | Schrankauflage, mit 4-seitigem Abrollrand, Höhe x Breite x Tiefe 15 x 1300 x 650 mm                             |
| 126245 |  | Unterfahrsockel für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 1300 x 650 mm                                    |
| 126253 |  | Gerätehalter, passend für 13 Teile, Höhe x Breite x Tiefe 37 x 150 x 37 mm, Aus Kunststoff/Aluminium in schwarz |
| 126254 |  | Gerätehalter, passend für 5 Teile, Höhe x Breite x Tiefe 37 x 300 x 30 mm, Aus Kunststoff/Aluminium in schwarz  |
| 126255 |  | Auflagewinkel, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 80 x 20 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau                       |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 126256 |    | Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank  |
| 126258 |    | Fräserhalterung, Durchmesser 10 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau   |
| 126259 |    | Fräserhalterung, Durchmesser 13 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau   |
| 126260 |    | Fräserhalterung, Durchmesser 16 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau   |
| 126261 |    | Fräserhalterung, Durchmesser 22 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau   |
| 126262 |    | Fräserhalterung, Durchmesser 27 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau   |
| 126263 |    | Fräserhalterung, Durchmesser 32 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau   |
| 126264 |    | Fräserhalterung, Durchmesser 40 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau   |
| 126265 |   | Fräserhalterung, Durchmesser 50 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau   |
| 126270 |  | Anti-Rutschmatte, Höhe x Breite x Tiefe 2,5 x 1175 x 525 mm, für Schrank Breite x Tiefe 1300 x 650 mm   |
| 126285 |  | Schaumstoffeinlage, passend für Schubladen BxT 1300 x 650 mm, Höhe x Breite x Tiefe 27 x 1175 x 525 mm, für manuellen Zuschnitt, Aus Polyethylen in anthrazit/rot |