

Großvolumen-Mehrwegbehälter

Höhe x Länge x Breite 423 x 800 x 600 mm, Inhalt 158 l, Aus Polypropylen in taubenblau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau glatter Boden



Artikelnummer: 209385



Großvolumen-Mehrwegbehälter

Großvolumen-Mehrwegbehälter

- Höhe x Länge x Breite 423 x 800 x 600 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 405 x 500 x 682 mm
- Inhalt 158 l
- Traglast 75 kg
- Im Euromaß
- Aus Polypropylen in taubenblau
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen
- Unterbau glatter Boden
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Rollenbahngeeignet
- 5 Jahre Garantie


Technische Details

Behältertyp Stapelbehälter

Unterbau glatter Boden

Euronorm	ja	Wandkonstruktion	geschlossen
Inhalt	158 l	Bodenkonstruktion	geschlossen
Höhe	423 mm	Bodenverstärkung durch	Verstärkungsrippen
Innenhöhe	405 mm	Traglast	75 kg
Länge	800 mm	Deckel	nein
Innenlänge	500 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Breite	600 mm	rollenbahnggeeignet	ja
Innenbreite	682 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Material	Polypropylen	Tragevorrichtung	keine
recyclbar	ja	Farbe	taubenblau
stapelbar	nein	Garantie	5 Jahre
nestbar	ja	Gewicht	6,01 kg
faltbar	nein		

Zubehör

509604		Plomben, für Großbehälter
--------	---	---------------------------

Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge
528205		Rolltritt, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Tritfläche Durchmesser 290 mm, Unterbau mit 3 Federrollen
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung