


Moravia Profilschutz

Form Kreis, Länge x Durchmesser
1000 x 40 mm, aus Polyurethan, in
gelb/schwarz, Zum Aufstecken

Artikelnummer: 520064



MORAVIA
kompetent und fair



Moravia Warn- und Schutzprofil

Profilschutz

Profilschutz







- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Form Kreis
- Länge x Durchmesser 1000 x 40 mm
- aus Polyurethan
- in gelb/schwarz
- Zum Aufstecken
- temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C
- gemäß DIN 4844 und Brandschutzklasse UL94HB

Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C
Sicherheitsausstattung	Schutzprofil	Länge	1000 mm
Schutztyp	Profilschutz	Durchmesser	40 mm
Einsatzort	Innen- und Außenbereich	Farbe	gelb/schwarz

Form	Kreis	Fixierung	Zum Aufstecken
Norm	DIN 4844	Bestelleinheit	Stück
Brandschutz	Brandschutzklasse UL94HB	Gewicht	0,5 kg
Material	Polyurethan		

Dazu passt auch ...

215547		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 75 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
217108		Cutter, mit automatischem Klängenrückzug, Klängenlänge 18 mm, Schnitttiefe 3 - 10 mm, mit Gürtelclip und Abbrechhilfe
523816		Bodenmarkierfarbe, für Bodenmarkiergerät, Sprühdose, RAL1023 Verkehrsgelb
527237		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 2500 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1170 - 2020 x 1100 x 640 - 1080 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau, Unterbau 4 Rollen
691499		Anfahrerschutz, Für den Innenbereich geeignet, L-Profil, Höhe 400 mm, Aus Stahl in gelb/schwarz, zum Aufdübeln
991754		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 15 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß