

# KERN FS4-50

Premium Kraftmessgerät mit integrierter Messzelle (optional) und Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 externen Messzellen

# KERN®



## Kategorie

Kategorie:	Kraftmessgeräte
Marke:	Sauter

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 280 x 185 x 90 mm

Bruttogewicht: 1,260 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 410 g

UN-Nummer (Gefahrgut): 3481

Versandart: Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Anzeigerät (BxTxH): 71 x 31 x 180 mm


Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 71 x 31 x 180 mm

Gehäusematerial: Kunststoff

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 71 x 31 x 180 mm

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 0,010 N

Messbereich [Max]: 50 N

Messfrequenz: 1000 Hz

Voreingestellte Einheit: N

Überlastschutz (von [Max]): 150 %

## Funktionen

Statistikfunktion: ja

## Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 5 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 8 h

Akkuladezeit: 8 h

Eingangsspannung: 100 V - 240 V 50 / 60 Hz

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: EURO

## Dienstleistungen (optional)

DAkkS-Kalibrierschein (Druckkraft): 963-261

DAkkS-Kalibrierschein (Zug- und Druckkraft): 963-361

DAkkS-Kalibrierschein (Zugkraft): 963-161

Werkskalibrierschein (Druckkraft): 961-261

Werkskalibrierschein (Zug- und Druckkraft): 961-361

Werkskalibrierschein (Zugkraft): 961-161