

LED-Leuchtmittel 50SMD (3528) Ø75mm, GX53 230V 3W 200Lm 3200K

Artikel-Nr. 36187

Nennspannung: 230 - 230 V
 Nennstrom: 13 mA
 Spannungsart: AC
 Lampenleistung: 3 W
 Lichtstrom: 200 lm
 Lampenform: sonstige
 Ausführung Glas/Abdeckung: klar
 Sockel: GX53
 Farbe: weiß
 Lichtfarbe Kategorie: warm
 Farbtemperatur: 3200 K
 Farbe steuerbar (RGB): Nein
 Dimmbar: Nein
 Durchmesser: 75 mm
 Länge: 25 mm
 Energieeffizienzklasse: A



LED-Leuchtmittel 50SMD (3528) Ø75mm Retrofit, als Ersatz für herkömmliche Halogenlampen. LED Leuchtmittel mit 50er SMD Modul in warmweiß, Energieeffizienzklasse: A

Energieeffizienzklasse: A

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:06:26



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.