

Kaffeevollautomat KV1 Classic



Beschreibung

Genießen Sie perfekte Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck. Ob Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato oder heißes Wasser – Bis zu 6 unterschiedliche Getränke lassen sich individuell einstellen. Mit dem besonders großen Bohnen- und dem Restebehälter ist der Vollautomat auch für größere Kaffeemengen und somit für den Einsatz in Cafés, Frühstücksräumen und Büros optimal geeignet.

Features

- Anschlusswert: 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz
Silber
- Brühgruppe(n): 1
- Wichtiger Hinweis: Ab einem Wasserdruck von 3 bar ist ein Druckminderer erforderlich
Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile
Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemäß gewartet wird, ist im Regelfall davon auszugehen, dass die nachfolgenden Verschleißteile bis zu der angegebenen Bezugsmenge von Getränken halten
Brüheinheit: 50.000 Bezüge
Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 25.000 Bezüge
- Mindest-Aufbrühmenge: 25 ml
- Ausgelegt für: 80 Tassen / Tag
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Leistung max.: 40 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf)
60 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)

► Weiter auf der nächsten Seite



► Leistung max.: 40 Tassen à 120 ml pro Stunde

► Inhalt Restebehälter: ca. 35 Tassen



► 6 Programme, individuell einstellbar

► Tassenzähler

► Heißwasserfunktion

► Entkalkungssignal



► Auslauf höhenverstellbar



► Milchaufschäumer

✓ Milchzufuhr: Schlauch

► Festwasseranschluss

► Wassertank, abnehmbar

✓ Inhalt: 1,8 L

Kaffeevollautomat KV1 Classic

- Eigenschaften:
 - Milchtemperatur regulierbar über Milchschauch
 - Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf (in Verbindung mit dem Trester-Auswurfschacht KV1 – optional erhältlich)
 - Pro Programm und insgesamt
- Tassenzähler: Ja
- Entkalkungssignal: Vollautomat
- Ausführung: 1 Milchschauch, 50 cm
- Inklusive: 1 Milchschauch mit Durchflussregler, 50 cm
1 Wasserzulaufschlauch, 150 cm
- Füllstandsanzeige: Ja
- Steuerung: Elektronisch
- IoT-fähig: -
- Einstellmöglichkeiten:
 - Mahlgrad 5-stufig
 - Kaffeedosierung
 - Wassermenge
 - Wassertemperatur
 - Festwasseranschluss 1/2"
 - 1,8 Liter
 - 1
 - 1.000 g
 - Nein
 - Nein
 - Wassertank
 - 3 Optionen
 - Festwasseranschluss
 - Wasserzufuhr über externen Behälter
 - Ja
 - 6, individuell einstellbar
 - Fehlermeldungen
 - Programme
 - Status
 - Wartungsinfo
 - Ja
 - Ja
 - Extern über Schlauch
 - Durchfluss-Menge regulierbar (Temperaturregulierung)
 - Kegelmahlwerk
 - Stahl
 - Kolbendruck
 - 19 bar
 - Ja
 - Ja
 - 100 - 160 mm
 - Ja
 - Ca. 35 Tassen
 - Ja
 - Ja
 - Ja
 - Nein
 - Tassenweise
 - Manuell 5 - 14 g
- Wasseranschluss:
 - Wassertank abnehmbar: Ja
 - Programme: 6, individuell einstellbar
 - Display-Anzeige: Fehlermeldungen
Programme
Status
Wartungsinfo
 - Automatische Abschaltung: Ja
 - Heißwasserfunktion: Ja
 - Milchzufuhr: Extern über Schlauch
Durchfluss-Menge regulierbar (Temperaturregulierung)
 - Mahlwerk: Kegelmahlwerk
 - Material Mahlwerk: Stahl
 - Drucksystem: Kolbendruck
 - Pumpendruck: 19 bar
 - Milchaufschäumer: Ja
 - Auslauf höhenverstellbar: Ja
 - 100 - 160 mm
 - Reinigungsprogramm: Ja
 - Inhalt Restebehälter: Ca. 35 Tassen
 - Restebehälter spülmaschineneignet: Ja
 - 2-Tassen-Funktion: Ja
 - Heiße-Milch-Funktion: Ja
 - USB-Anschluss: Nein
 - Kaffeepulver-Option: Tassenweise
Manuell 5 - 14 g
 - Maße: B 305 x T 550 x H 580 mm
 - Gewicht: 17,4 kg



Kaffeevollautomat KV1 Classic Ergänzungsprodukte

Wasserfiltersystem K1600 EW



- Leistungskapazität: 1.600 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausführung: Einwegsystem für horizontalen und vertikalen Einbau
- Eigenschaften: -
- Wasseranschluss: 1/2"

Art.-Nr. 109881
GTIN 4015613630731

Tassenwärmer 48 Tassen, CNS



- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Anschlusswert: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 45 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Eigenschaften: 4 Behälter für Teelöffel, abnehmbar Mit drehbarem Sockel
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 48

Art.-Nr. 103067
GTIN 4015613469218

Tassenwärmer T160



- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Anschlusswert: 0,11 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperaturbereich: 47 °C bis 52 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 16
- Material: Aluminium
Kunststoff

Art.-Nr. 103048
GTIN 4015613672250

Teilentsalzungssystem TKD 13400 FB



- Entsalzungstyp: Teilentsalzung
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
Glasfaserverstärkt
- Probeentnahmehahn: Ja
- Farbe: Blau
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109878
GTIN 4015613681597

Kaffeevollautomat KV1 Classic Ergänzungsprodukte

Tassenwärmer TA720



STAINLESS
STEEL



- Anschlusswert: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 72
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausshalter: Ja
- Temperaturbereich bis: 60 °C
- Eigenschaften: Mit Abstellfläche, Maße: B 250 x T 250 mm

Art.-Nr. 103076
GTIN 4015613708867

Trester-Auswurfschacht KV1



- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausgelegt für: Bartscher Kaffeevollautomaten KV1 Classic und KV1 Comfort
Die Entsorgung des Tresters direkt in einen Abfalleimer
- Maße: B 80 x T 155 x H 160 mm

Art.-Nr. 190060
GTIN 4015613735658

Wasser-Ablaufschlauch KV1



- Länge: 1,5 m
- Eigenschaften: Nutzbar mit Trester-Behälter und Trester-Auswurfschacht KV1
- Material: Kautschuk (NBR)
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausgelegt für: Bartscher Kaffeevollautomaten KV1 Classic und KV1 Comfort

Art.-Nr. 190068
GTIN 4015613735696

Wasserfilter KV1



- Material: Kunststoff
- Eigenschaften: Einstellbare Filter-Wechselanzeige
Schützt die Maschine vor Verkalkung und Folgeschäden
Entfernt Chlor und verbessert den Geschmack
Bewahrt einen essentiellen Rest-Mineraliengehalt

Art.-Nr. 109865
GTIN 401561374798

Kaffeevollautomat KV1 Classic Ergänzungsprodukte

Milchleitungsreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 7
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Nein
- Inklusive: -

Art.-Nr. 173082
GTIN 4015613737935

Tassenwärmer TA1440



- Maße Stellfläche: B 285 x T 335 mm
- Höhe Innen, je: 180 mm
- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 60 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Edelstahl

Art.-Nr. 103079
GTIN 4015613756837

Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
Kaffeevollautomaten
Isolierkannen
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform

Art.-Nr. 173283
GTIN 4015613767949

Milchkühlschrank KV8,1L



- Material Innen: Kunststoff ABS
- Material: Stahlblech
Pulverbeschichtet
- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: -
- Inhalt: 8,1 Liter
- Maße innen: B 160 x T 190 x H 280 mm

Art.-Nr. 190085
GTIN 4015613803500

Kaffeevollautomat KV1 Classic Ergänzungsprodukte

Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeeemaschinen
Kaffeevollautomaten
Isolierkannen
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform

Art.-Nr. 173283V
GTIN 4015613800103

Druckminderer



- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Anschluss: 3/4"
- Betriebstemperatur max.: 65 °C
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Material: Messing
Verchromt
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 533051
GTIN 4015613468617

Milchkühlschrank KV9L



- Material: Stahlblech
Glas
- Material Innen: Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: Schlauchdurchführungen sind bei Lieferung geschlossen
- Inhalt: 9 Liter

Art.-Nr. 190089
GTIN 4015613831480

Wasserfiltersystem K1500L



- Leistungskapazität: 1.500 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
- Ausführung: Einwegsystem
für horizontalen und vertikalen Einbau
- Material: Polypropylen
- Wichtiger Hinweis: -
- Eigenschaften: Filterkopf mehrfach verwendbar

Art.-Nr. 109879
GTIN 4015613710891

Kaffeevollautomat KV1 Classic

Ergänzungsprodukte

Wasserfiltersystem K3600L



- Wasseranschluss: 3/8"
- Wasserdruck: 3 bar
- Farbe: Weiß
- Wasserzulauftemperatur von: 2 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
Kombidämpfer

Art.-Nr. 109847
GTIN 4015613743899