

**Serie 6, Weinkühlschrank mit
Glastür, 82 x 30 cm
KUW20VHF0**



**Ihr persönlicher Weinkeller: Der Unterbau
Weinklimaschrank mit 30cm Breite und
einem einstellbaren Temperaturbereich
zwischen 5°C und 20°C.**

- Der geräumige Weinschrank bietet Platz für bis zu 21 Flaschen bei perfekter Trinktemperatur.
- LED-Beleuchtung mit Präsentationsmodus: setzt deinen Weinkühlschrank perfekt in Szene.
- Wechselbares Scharnier: Montiere die Tür deines Weinkühlschranks auf der Seite, die für dich am besten passt.
- Einstellbare Temperatur: Weine bei der perfekten Trinktemperatur genießen, in einem Bereich von +5°C bis +20°C.

Energieeffizienzklasse:	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	100 kWh/annum
Mögliche Anzahl von 0,75-l-Flaschen:	21
Geräuschwert:	38 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	818 mm
Gerätebreite:	298 mm
Gerätetiefe:	567 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	820 x 300 x 550 mm
Nettogewicht:	26.5 kg
Anschlusswert:	70 W
Absicherung:	6 A
Innenlüfter:	Ja
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50-60 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Scharniere wechselbar:	Ja
Schalter Innenbeleuchtung:	Nein
EAN-Nummer:	4242005265480
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KUW20VHF0



Serie 6, Weinkühlschrank mit Glastür, 82 x 30 cm KUW20VHFO

Ihr persönlicher Weinkeller: Der Unterbau Weinklimaschrank mit 30cm Breite und einem einstellbaren Temperaturbereich zwischen 5°C und 20°C.

- Weinkühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 58 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 58 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 100 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB

Design

- Einbau Kühlschrank
- Glastüre
- Glastür: 3-fach Verglasung

Komfort und Sicherheit

- Beleuchtung Kühlen: LED mit Soft Start
- Beleuchtung ein-/ausschaltbar: Ja
- Präsenlerlicht: Ja
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Kindersicherung
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator

WEINLAGERN

- Anzahl der Temperaturzonen: 1
- Temperaturbereich: 5-20 °C Temperaturbereich: 5-20 °C
- Anzahl Holzroste Kühlen: 3 Stck

Technische Informationen

- Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel!
Sockelhöhe mind. 10 cm
- Türöffnungswinkel 115°
- Gerät abschließbar: Nein
- Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 30.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 81.8 cm x 29.8 cm x 56.7 cm

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des
Geräts.
- Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt


Zubehör

Sonderzubehör


Umwelt und Sicherheit

**Serie 6, Weinkühlschrank mit
Glastür, 82 x 30 cm
KUW20VHF0**

Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm

