

AXOR Citterio

Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717

Oberfläche: **Brushed Black Chrome** Artikelnummer: **39457340**




Merkmale

- 2 Verbraucher
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 25 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- mit integrierter Sicherungskombination EN 1717
- Anschlussart: Grundkörper
- Wandmontage
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar

Produktabbildung



Maßzeichnung



AXOR Citterio

Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff und integrierter Sicherungskombination nach EN1717

Oberfläche: **Brushed Black Chrome** Artikelnummer: **39457340**



Durchflussdiagramm

