

Datenblatt

IGNITE ION STRAP



ALLGEMEIN

Art.Nr.: G-1135-XXL/5XL

EAN: 4030281241256

Norm: EN 361:2002

E-Class-Nummer: 40-02-01-02

Zolltarifnummer: 63079098

Datenblatt

IGNITE ION STRAP

Unser neuer Allround-Gurt für alle klassischen Anwendungen beim Bau und in der Instandhaltung, der mit seinen vereinfachten Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich sowie drei verschiedenen Größen vor allem eins kann: Gut sitzen!

Auch für Anwender, die seltener PSAgA tragen müssen, ist der IGNITE ION äußerst benutzerfreundlich und selbsterklärend. Die beiden orangenen textilen Anseilschlaufen sind zur gemeinsamen Benutzung zugelassen und für höchste Sicherheit mit Abriebindikator ausgestattet.

Benutzerfreundlich, selbsterklärend, sicher:

- leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes
- sehr gute Passform
- große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator

MERKMALE

Absturzindikator

Schulter- oder Beinpolster

Gurtbandaufwicklung

Handwäsche: 40 °C

Klickschlösser

Max. Lebensdauer: 6-8 Jahre

Max. Personenzahl: 1

Zulässiges Gewicht: 140 kg

Ösen: Rückenöse, Brustöse

Temperaturbereich:

von -35 °C bis +45 °C

Anwendungsbereich:

Bau / Dachdecker / Zimmerer, Fassaden- /
Fensterreinigung, Gerüstbau,
Hubarbeitsbühnen, Stahlbau

MAßE

Größe:	XXL/5XL
Hüftumfang:	900-1200mm
Gewicht:	1,52 kg

MATERIAL

Material:

Polyester, Aluminium, Stahl

Material Band:	Polyester
Material Brustöse:	Polyester
Material Rückenöse:	Aluminium
Material Schloss:	Edelstahl (V2A)