

3M**ATG-System**

Diese 3M™ Klebstoff-Filme ohne Träger können wirtschaftlich, exakt und schnell auch mit dem ergonomischen Handabroller des 3M™ ATG-Systems verarbeitet werden. Jederzeit einsatzbereit, ermöglicht es punktgenaues Auftragen und ermüdungsfreies Arbeiten ohne Nacharbeit.

Kleberoller ATG

- exaktes Aufbringen des Klebebandes
- gleichbleibende Dicke und Breite der Klebeschicht
- automatisches Abrollen und anschließendes Aufwickeln des Schutzpapiers

Handabroller ATG 700

- Kunststoffausführung, zur Verarbeitung von ATG-Klebstoff-Filmen
- manuelles Entfernen des Schutzpapiers entfällt
- schnelles, einfaches und wirtschaftliches Verarbeiten von ATG-Klebstoff-Filmen
- ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomisches Design

Klebstoff-Film ATG 904: Klebstoff-Film ohne Träger

- Acrylat-Klebstoff • Papier-Schutzabdeckung, weiß • Dicke: 0,05 mm, Schälkraft auf Stahl 50 N/100 mm
- Temperaturbeständigkeit: +70 °C, kurzzeitig +90 °C • hohe Soforthaftung und gute Scherkraft

Klebstoff-Film ATG 924: Klebstoff-Film ohne Träger

- Acrylat-Klebstoff • Papier-Schutzabdeckung • Dicke: 0,05 mm • Schälkraft auf Stahl: 27 N/100 mm
- Temperaturbeständigkeit: +85 °C, kurzzeitig +120 °C • hohe Soforthaftung, sehr gute UV-Beständigkeit

Klebstoff-Film ATG 926: Klebstoff-Film ohne Träger

- Acrylat-Klebstoff • Papier-Schutzabdeckung, braun • Dicke: 0,13 mm • Schälkraft auf Stahl: 163 N/100 mm
- Temperaturbeständigkeit: +150 °C, kurzzeitig 230 °C • lösemittelbeständig

Klebstoff-Film ATG 928: Doppelseitiges Klebeband mit Papiervliesträger, weiß

- Acrylat-Klebstoff • Papiervlies-Träger, Papier-Abdeckung • Dicke: 0,05 mm • Schälkraft auf Stahl: Haftseite auf Papier: 3 N/100 mm
- stark klebende Seite auf Stahl: 13 N/100 mm • Temperaturbeständigkeit: +65 °C

Klebstoff-Film ATG 969: Klebstoff-Film ohne Träger

- Acrylat-Klebstoff • ohne Träger • Papier-Schutzabdeckung • Dicke: 0,13 mm • Schälkraft auf Stahl: 80 N/100 mm
- Temperaturbeständigkeit: +80 °C, kurzzeitig +120 °C • für leicht raue/strukturierte Oberflächen geeignet, sehr hohe Soforthaftung, transparenter Klebefilm

Zubehör: Adapter-Set: Wird für die Verarbeitung von 6 mm breiten Bändern benötigt



Handabroller ATG 700



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Ausführung	Maße	Farbe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
ATG 700 Handabroller	Kunststoff		gelb		ATG 700	9024986
ATG 904 Klebstoff-Film	permanent	12 mm x 44 m 19 mm x 44 m			9041244 9041944	9055253 9055254
ATG 924 Klebstoff-Film	permanent	6 mm x 33,0 m 12 mm x 25,0 m			924 904	9024998 9031937
	permanent	12 mm x 33,0 m 12 mm x 55,0 m			924 9241255	9024994 9031945
	permanent	19 mm x 33,0 m 19 mm x 55,0 m			9241933 9241955	9024992 9024990
ATG 926 Klebstoff-Film	permanent	12 mm x 33,0 m			926	9035111
ATG 928 Klebstoff-Film	non-permanent	12 mm x 16,5 m			928	9028121
ATG 969 Klebstoff-Film	permanent	19 mm x 33 m			969	9055256
Zubehör: Adapter-Set für 6 mm Klebstoff-Film					78-8114-0827-3	9024996