

## BS-ROLLEN

### roue

force 60 kg, avec bandage caoutchouc, diamètre x largeur 100 x 28 mm, moyeu avec palier lisse, longueur moyeu 32 mm, jante en plastique coloris gris

Numéro d'article: 139673



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Roulette pour machines

### Roue

roue

- force 60 kg
- avec bandage caoutchouc
- ménage le sol
- diamètre x largeur 100 x 28 mm
- moyeu avec palier lisse
- longueur moyeu 32 mm
- jante en plastique coloris gris
- jante sans pare-fils

## Détails techniques

manutention dynamique	roues	conducteur d'électricité	non
type de roulettes	roulette pour appareils	frein	sans
modèle	roue	pare-fils	non
charge	60 kg	longueur de moyeu	32 mm
pneumatique	caoutchouc	largeur de roue	28 mm
Ø de roue	100 mm	propriété surface de roulement	ménage le sol
matériau de jante	plastique	couleur de la jante	gris
roulement	palier lisse	Poids	0,1 kg

