

hofs rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant)

hauteur x largeur x profondeur 2500
x 2370 x 335 mm, charge max. par
tablette 150 kg, 2 éléments standard
avec 6 niveau(x) chacun avec
tablette en acier, angle d'installation
droit, montants avec revêtement en
zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 526758



hofs
REGALSYSTEME



hofs Rayonnage avec traverses

Rayonnage complet (élément de départ et suivant)

rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant)

- Convient pour salles d'archives et entrepôts
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2370 x 335 mm
- charge maximale par élément 1000 kg
- charge max. par tablette 150 kg
- largeur x profondeur compartiment 2370 x 300 mm
- 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec tablette en



acier

- Réglable au pas de 25 mm
- angle d'installation droit
- Stabilité élevée grâce aux croisillons et aux traverses longitudinales
- montants avec embases et plateaux supérieurs pour profilés en plastique pour une finition propre en haut et en bas
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : 1 rayonnage de base avec 2 échelles et 1 rayonnage suivant avec 1 échelle, plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- label de qualité RAL
- 5 années de garantie
- selon DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser et de fixer au sol les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à quatre fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément

Détails techniques




type de meuble	rayonnage	profondeur de compartiment	300 mm
type de rayonnage	rayonnage	tablette réglable au pas	25 mm
rayonnage modulaire	système emboîtable	type tablette/niveau	tablette en acier
champ de rayonnage	rayonnage complet	surface de montant	galvanisé
nombre d'éléments standard	2 pièce	alignement angle d'installation	droit
convient pour (secteurs)	salles d'archives et entrepôts	stabilité / renfort / entretoise	croisillons // traverses longitudinales
matériau	acier	équipement montant	embases, plateaux supérieurs pour profilés
hauteur	2500 mm	volume de livraison	1 rayonnage de base avec 2 échelles et 1 rayonnage suivant avec 1 échelle, plateaux conf. à l'offre
largeur	2370 mm	exécution couleur	gris clair // RAL7035
profondeur	335 mm	livraison	démonté
charge maxi par tablette	150 kg	certification	label de qualité RAL
charge maxi par élément	1000 kg	garantie	5 années
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	Poids	75 kg
largeur de compartiment	2370 mm		

Accessoires





150122



ancrage mural pour rayonnage sans boulons, réglable jusqu'à 45 mm, en gris clair

150123		ancrage mural pour rayonnage sans boulons, réglable jusqu'à 45 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
858561		rayonnage - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1010 x 335 mm, charge max. par tablette 150 kg, 6 niveaux avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair
859407		rayonnage - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1310 x 335 mm, charge max. par tablette 175 kg, 6 niveaux avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair

Cela s'adapte aussi ...

324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
526019		Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique
763239		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
862489		rayonnage modulaire - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1010 x 635 mm, charge max. par tablette 330 kg, 6 niveaux avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair