

Schubladenkühler UKS 140

Schubladenkühler für bis zu 45 Ein-Liter-Flaschen oder Getränkeketten mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Durch die vorhandene frontseitige Be- und Entlüftung ist der Kühler voll einbaufähig. Die energiesparende LED-Beleuchtung über der oberen Schublade ist separat schaltbar. Der Korpus ist dreiseitig aus Edelstahl gefertigt. Die Schubladen sind mit einem robusten Stangengriff versehen und werkzeuglos herausnehmbar. Durch die eingebauten Rahmenheizung an den Schubladen wird eine Schimmelbildung verhindert. Die energiesparende Heißgastauwasserverdunstung ist beschichtet und damit für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Durch die 4 höhenverstellbaren Ausgleichfüße können Unebenheiten vor Ort ausgeglichen werden.

Bitte beachten Sie: Bei freier Aufstellung des Kühlers müssen die zwei im Lieferumfang vorhandenen Kipphalter auf den Boden montiert werden. Hierdurch ist sichergestellt, dass bei maximaler Öffnung der Schubladen das Gerät nicht nach vorne kippt.



Artikel-Nr.: 60338
GTIN: 4059395045062



Produktvorteile:

- Voll einbaufähig
- Frontseitige Be- und Entlüftung
- Umluftkühlung
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Korpus dreiseitig aus Edelstahl
- Innenraum aus geprägtem Aluminium
- Schubladen aus Edelstahl
- Schubladen mit robusten Stangengriffen bestückt
- Schubladen werkzeuglos herausnehmbar
- Schubladen zur Aufnahme von bis zu 45x 1 Liter Flaschen
- Schubladen zur Aufnahme von Getränkeketten B x T x H 397 x 315 x 300 mm geeignet
- Rahmenheizung zur Verhinderung von Schimmelbildung
- Energiesparende LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- 4 höhenverstellbare Ausgleichfüße

Bitte beachten Sie: Bei freier Aufstellung des Kühlers müssen die zwei im Lieferumfang vorhandenen Kipphalter auf dem Boden montiert werden. Hierdurch ist sichergestellt, dass bei maximaler Öffnung der Schubladen das Gerät nicht nach vorne kippt.

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	C
Herstellerkennung	UKS 140
Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	865 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Schublade
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Schubladen	2
Innenbeleuchtung	Ja


Außenmaterial	Chromnickelstahl AISI 304
Innenmaterial	Chromstahl und Aluminium
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,13 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	56 kg
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	30 °C
Raumfeuchte bis	55 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	28 g

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	D
Luftschallemission	55 dB
Bruttoinhalt	150 l
Energieverbrauch im Jahr	438 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED
EPREL Registrierungsnummer	407190
EU-Label Verordnung	2019/2018




438 kWh/annum



2019/2018

Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung
GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de