



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 4832 Tafelwagen met stalen etages



Stalen constructie, gelast. Met 3 etagebakken. Stalen buisbeugels en etagebakken verschroefd. Etagebakken oliedicht, rand 40 mm hoog. Gepoedercoat RAL 5007. Duwbeugel horizontaal. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 200 kg.



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	400
laadvlak lengte (mm)	1000
laadvlak breedte (mm)	700
Etagehoogten (mm)	248, 560, 870
Totale lengte (mm)	1171
Totale breedte (mm)	700
Totale hoogte (mm)	910
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	61
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976048321