



# Product data sheet

Art nr.: 9401W ESD-Tafelwagen met plaatstalen kuipen

**Transportmiddelen**



Elektrostatisch geleidende uitvoering. Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie. 2 Stalen etages met 10 mm hoge rand, oliedicht gelast, ook elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 200 kg.

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	600
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	1000
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	600
<b>Etagehoogten (mm)</b>	270, 900
<b>Totale lengte (mm)</b>	1197
<b>Totale breedte (mm)</b>	609
<b>Totale hoogte (mm)</b>	900
<b>Wielen</b>	TPE-ESD
<b>Wielmaat (mm)</b>	200 x 40
<b>Gewicht (kg)</b>	53
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976894010