


## ASSMANN DisplayPort Anschlusskabel

AK-340100-100-S  
EAN 4016032329978



### DisplayPort Anschlusskabel, DP St/St, 10.0m, m/Verriegelung, Full HD 1080p, sw

Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-Schnittstelle.

### Ideal für CAD/CAM, GIS, 3D-Entwicklung, Echtzeitsimulation und mehr.

- Unterstützt 1080p mit 30 Hz
- Max. unterstützte Video Auflösung: 1920 x 1080 p
- Unterstützte Übertragungsmodi: RBR, HBR, HBR2
- AWG: 28
- Arretierung: Schnappbefestigung

- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen
- Schirmung: dreifache Schirmung
- Anschluss 1: DP, Stecker
- Anschluss 2: DP, Stecker
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
- Ferrit Filter: kein
- Sortiment: DisplayPort Kabel
- Länge: 10 m
- Verpackung: Polybag
- Adern Material: CU

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	16	9,90	50,00	35,00	35,00	61.250,00
Innen-VPE	1	0,62	5,50	18,00	29,00	2.871,00
Einzel-VPE	1	0,62	5,50	18,00	29,00	2.871,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,62	5,50	18,00	29,00	2.871,00

### Weitere Anwendungsbilder:

