

Termékinformációk

46 11 G4

Seeger-gyűrű fogó

Fogógyűrűkhöz (tengelyek)

- Markoló fogók rászerezéséhez Ø 1,5 - 4 mm-es tengelyeken
- Nyitórugóval
- Erőteljes forma, kovácsolva
- Lecsúszásgátló, alaktartó csúcsok
- Fogótest és csúcsok: króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett



MM Ø

| Általános | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Cikkszám | 46 11 G4 |
| EAN | 4003773031093 |
| Fogó | feketére foszfátózott |
| Fej | polírozva |
| Fogantyúk | műanyaggal bevonva |
| Súly | 134 g |
| Méret | 180 x 38 x 12 mm |
| | |
| | |
| Műszaki jellemzők | |
| Kapacitás tengely-átmérőhöz | Ø 20 – 30 mm |
| Csúcsok (átmérő) | Ø 1,8 mm |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk