

Broszura informacyjna

87 03 125

KNIPEX Cobra®

Szczypce nastawne do rur nowej generacji

DIN ISO 8976



- Regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za pomocą przycisku
- Precyzyjna regulacja zapewnia optymalne dopasowanie do przedmiotów o różnej wielkości i wygodną dla dłoni pozycję rękojeści
- Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: zapewniają trwałe i niezawodne chwytanie dzięki dużej odporności na zużycie
- Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy
- Niezawodna blokada sworznia zapobiega przypadkowemu przestawieniu
- Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zapobiegające skałeczeniu
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo

Ogólna

Nr art.	87 03 125
EAN	4003773073949
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	Z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
Waga	85 g
Wymiary	125 x 38 x 14 mm
Norma	DIN ISO 8976
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Pozycje regulacji	13
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 1 Cal
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	27 mm
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 29 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



